

## TYÖKALULAATIKKO: PULTTIKIINNITTEISTEN PYÖRÄNLAAKEREIDEN IRROTUSTYÖKALUT SOLUMUOVISSA



### Sarjan sisältö:

- 1: 04-00023 Työkalulaatikko 400 x 300 x 150 mm
- 2: 01-00040 Navan/pyör.laakerin irrotustyökalu
- 3: 01-00042 Pultt. pyöränlaakerin irrotustyökalu
- 4: 01-00026-020 4-pultt. pyöränlaakerin irrotustyökalu
- 5: 01-00027-020 3-pultt. pyöränlaakerin irrotustyökalu
- 6: 01-00047-020 4-pultt. pyöränlaakerin irrotustyökalu
- 7: 01-00041-002 Selkäosa puristusjaloille + ruuvit

Työkalulaatikko on kestävä ja helposti liikuteltavissa. Tämä kokonaisuus sisältää työkalut pallonivelten, raidetankojen päiden sekä vetoakseleiden irrotukseen, työkalulaatikon ja solumuovin.



### 01-00040 Pyörännavan/-laakerin irrotustyökalu 4/5-pulttisille pyöränlaakereille

Wallmek pyörännavan/-laakerin ulosvedin-adapterin kanssa irrotetaan pyörännavat ja laakerit irrottamatta vetoakselia paikaltaan.

[Tuotesivu](#)



### 01-00042 Pyöränlaakerin irrotustyökalu 3-4-pulttisille laakereille

Pyöränlaakerin irrotustyökalu 3-4-pulttisille laakereille mm. VW-konsernin autoissa. Käytetään yhdessä työkalun 01-00040 kanssa.

[Tuotesivu](#)



### 01-00026 Irrotustyökalu neljäpulttisille pyöränlaakereille (vain puristusjalat)

Pulttikiinnitteisten pyöränlaakereiden irrotustyökalu 4-pulttisille laakereille, joissa on usein akseliin kiinni ruostuvat ohjaimet.

[Tuotesivu](#)



## TYÖKALULAATIKKO: PULTTIKIINNITTEISTEN PYÖRÄNLAAKEREIDEN IRROTUSTYÖKALUT SOLUMUOVISSA



**01-00027-020 Irrotustyökalu  
kolmipulttisille pyöränlaakereille**  
(vain puristusjalat)

Kiinnijuuttuneiden pulttikiinnitteisten laakereiden irrottamiseen Opel Insigiaan, Astraan ja Vectraan sekä Saabiin, joissa on kolmella pultilla kiinni oleva pyöränlaakeri.

[Tuotesivu](#)



**01-00047-020 Irrotustyökalu 4-pulttisille  
pyöränlaakereille epätasaisella  
jarrukilvellä** (vain puristusjalat)

Puristusjalat on suunniteltu autoihin joissa jarrukilpi tai jarrukengät ovat normaalin työkaljen edessä.

[Tuotesivu](#)



**01-00041-002 Selkäosa puristusjaloille**

Yleismallinen selkäosa Wallmekin puristusjaloille.



Katso käyttöä opastavat **videot!**  
Tuotesivuilta löydät videot ja käyttöohjeet!